

日立のモーターが生み出す、  
小型・軽量でも  
きわだつパワー。

風量  
約10%UP<sup>※1</sup>

イメージ図

※1 当社調べ。吸い込み口の最大風量を測定。2020年度モデルPV-BL30H：約1.03m<sup>3</sup>/min、PV-BL50J（PV-BL45E9と同等性能の機種）：約1.14m<sup>3</sup>/minを比較。

パワフルな吸引力で  
ごみをしっかり吸い取ります。

きわだつパワー

パワフルスティック

日立 コードレス スティッククリーナー

軽い力でラクラクお掃除できます。

軽量1.4kg<sup>※2 \*1</sup>

※2 本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量

高いところも軽々お掃除

ハンディでも手軽にキレイに



[ハンディブラシ] [すき間用吸口]

軽い力でラクラクお掃除



軽い力でスイスイ前に進みます。[自走機能]

軽量  
標準質量  
※2 \*1  
**1.4kg**

イメージ図

本体質量 0.97kg(電池含む) ※2 本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量

オリジナルモデル  
おすすめポイント



白色LED  
ライト付き

【スマートホース】

通電構造だから、パワフルスマートヘッド（モーター駆動方式）に使えます。

PV-BL45E9 **日本製**

オープン価格★

連続使用時間 <sup>*1</sup> ※2	強	約8分
	標準	約40分 (約60分※3)
充電時間 <sup>*1</sup> ※3	約3.5時間	

※3 パワフル スマートヘッド非使用時

軽量 標準質量 ※2 *1	本体質量 0.97kg (電池含む)
---------------------	--------------------------

※2 本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量



パワフル スマートヘッド  
(モーター駆動方式)  
ヘッド幅 約23cm

ぞみくつきリライト  
からまんブラシ

ブラシ  
水洗い対応

ダストケース  
水洗い対応

シャンパン  
ゴールド(N)



スティック  
スタンド付き

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。


\*1 一般社団法人 日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。\*2 測定は満充電、電池初期、室温20℃。使用時間は周囲温度などの条件で異なります。\*3 測定は室温20℃。充電時間は使用方法、周囲温度、電池残量などの条件で異なります。※一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込み力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。※一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなごみ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○写真・イラストはイメージです。

## パワフル スマートヘッド

ぞみくきりライト

もっとも明るく感じる波長に近い緑色LED  
ライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境などの条件によって効果は異なります。



※高さ10cm以上

掃除しにくい壁ぎわも。  
[クルッとヘッド]

家具の下など低いところも。  
[ペタリンコ構造]

からまんブラシ

髪の毛などが、  
からまりにくい\*1。

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境  
などの条件によってからまる場合があります。



押すときも引くときも吸うから、  
ごみの取り残しを減らします。



お掃除のあとのお手入れまで簡単です。



ごみと空気を遠心分離



髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。  
[からまんプレス構造]



ダストケースを  
外さずにボタン  
を押せばごみ  
捨てができます。  
イメージ図

ごみ捨ても簡単。  
[ごみダッシュ]\*2

電池は交換して使えるカセット式。別売部品（サービスパーツ）カセット式リチウムイオン電池 PV-BL50J-004

仕様表	型式	PV-BL45E9	集じん容積	0.15L	付属品	スマートホース、ハンディブラシ、すき間用吸口、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
	本体寸法(長さ×幅×高さ)	230×230×1,010mm	電池	カセット式リチウムイオン電池		
	標準質量(本体質量)*3	1.4kg (0.97kg)	ヘッド	パワフル スマートヘッド		

\*1【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、強運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシへのからみつく毛量(からみ質量比)が1サイクルにつき5%以下。\*2 ごみの種類や量によってごみのたまり具合や押し出されるごみの形状は異なります。\*3 一般社団法人 日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。標準質量は本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量です。本体質量は電池を含みます。※電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池の交換は、お買い上げの販売店へご相談ください。(部品代のほかに交換作業費がかかります。)※この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。自治体により、回収のルールが異なります。○写真・イラストはイメージです。



### 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

### 長年ご使用のクリーナーの点検を!

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●ごげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

### 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL:0120-3121-11

携帯電話:050-3155-1111(有料)

FAX:0120-3121-34

■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL:0120-554-201

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。  
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
(年末年始を除く)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は  
2021年12月現在のものです。  
HA-5233(H)

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ピネス  
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを