

毎日ずっと使うから。洗浄力・省手間・使いやすさにこだわり

液体洗剤
柔軟剤

自動投入

面倒な計量や投入は
洗濯機にまかせて省手間



投入口までの距離が近く
補充しやすい。
さらに、大きな窓で
残量確認もラク

たっぷり
補充

柔軟剤 約550 mL

液体洗剤 約450 mL

●洗剤・柔軟剤のパッケージデザインは変更になる可能性があります。



お手入れ
カンタン

洗剤や柔軟剤を使い分けたい
ときは「手動洗剤ケース」へ。

タンクを取り出して、丸洗いできる。
●その後、経路のお手入れを行う必要があります。
(写真はNA-F10AKE5)

スゴ落ち

泡洗浄

泡の力×パワフル立体水流で
ガンコな泥汚れもしっかり洗浄



(イメージ) (写真はNA-FA12V5)

洗剤をしっかり溶かした泡水と、大きな3枚羽根のパルセーターで
作り出すパワフルな水流で、繊維の奥の汚れまでスゴ落ち。

●泡立ち具合は、衣類の量や汚れの程度、洗剤、水道水圧、水温によって異なります。
●フタを開けた状態で撮影した説明用写真です。実際には、フタを閉じた状態で運転を行います。

泥汚れを洗浄

泥汚れのついたユニフォーム
(ポリエステル100%)

洗浄前

洗浄後

泥汚れも
キレイに

大容量の衣類も
上下内外に
しっかり動かす
こだわり仕様の
パルセーター

おまかせコース(洗濯容量7.2 kg)で洗濯。当社実験による。衣類の
素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって
効果は異なります。

(写真はNA-FA12V5の
パルセーター)

エディオン オリジナルコース

部屋干しコース

NA-F10AKE5

容量10 kg

約58分

NA-F9AKE5

容量9 kg

約57分

NA-F8AKE5

容量8 kg

約56分

おまかせコースに比べて
脱水時間を長くし、洗濯物
の水分をしっかり飛ばし
ます。部屋干ししたいとき
におすすめです。

花粉や
天候不良が
続くときに

ナイトコース

脱水回転数を抑えたコースで、夜間の
脱水音が気になる場合におすすめです。

NA-F10AKE5	NA-F9AKE5	NA-F8AKE5
容量10 kg	容量9 kg	容量8 kg
約44分	約43分	約42分

●おまかせコースより洗濯時間が約10分長くなります。

生活音を
抑えたい
ときに

搭載コース／洗濯容量一覧

	普段の衣類に						デリケートな衣類に		毛布に	清潔・お手入れ					
	おまかせ・ わが家流	時短	パワフル 淹洗い	泥汚れ つけおき	オリジナル 部屋干し	オリジナル ナイト	おうち クリーニング	おしゃれ着	毛布	次亜 除菌	自動 槽洗浄	サッと 槽すぎ	槽・風乾燥 ※14	槽洗浄 (1時間)	槽洗浄 (6時間)
からみほぐし	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
F10AKE5	10 kg	5 kg	6 kg	洗剤量が約2倍の 高濃度洗剤液で 洗濯します。	10 kg	10 kg	3.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	●	●	●	●	槽洗浄サイン 点滅時に
F9AKE5	9 kg	4.5 kg	5.4 kg		9 kg	9 kg	2.8 kg								
F8AKE5	8 kg	4 kg	4.8 kg		8 kg	8 kg	2.4 kg								

●写真・イラストはすべてイメージです。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なります。また、照明・見る角度・床や周囲の色調などにより、色の見え方は掲載写真とは異なる場合があります。 ※1 おまかせコースにて定格容量で洗濯時、24年度発売の同等モデルとの比較。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・使用水量・消費電力量は前後します。 ※2 室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。コース運転内容を切り替えるとき記載の目安時間とは異なります。 ※3 NA-F8AKE5の場合は2人分/日、1人1日分の洗濯容量は約1.5 kg。詳細はWEBにてご確認ください。 ※5「〔次亜除菌〕コースによる衣類除菌」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2021年11月8日〔試験成績書発行番号〕第21020922001-0101号〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定〔除菌方法〕次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる〔対象部分〕洗濯・脱水槽内の衣類〔試験結果〕菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上のおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※6「〔次亜除菌〕コースによる槽除菌」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2022年11月24日〔試験成績書発行番号〕第22053805001-0101号〔試験方法〕洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定〔除菌方法〕次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる〔対象部分〕洗濯・脱水槽および外槽〔試験結果〕菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。 ※7 通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ※8「自動槽洗浄」はお買い上げ時オプション設定です。設定すると、運転時間が約1分長くなります。 ※9「〔自動槽洗浄〕設定による除菌」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2024年11月14日〔試験成績書発行番号〕第24086057001-0101号〔試験方法〕洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定〔除菌方法〕「自動槽洗浄」による〔対象部分〕洗濯・脱水槽および外槽〔試験結果〕菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※10「〔自動槽洗浄〕設定による黒カビ抑制」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2024年11月14日〔試験成績書発行番号〕

NEW

運転時間がより短く*1、より使いやすく

洗浄性能はしっかり保ちながら、運転時間を短縮*1。さらに使用水量と消費電力量も削減*1。

■24年度発売同等モデルとの比較(定格容量洗濯時)

	運転目安時間*2(従来比)	標準使用水量(従来比)	消費電力量(従来比)
F10AKE5	約34分(-3分)	約103 L(-7 L)	約50 Wh(-10 Wh)
F9AKE5	約33分(-3分)	約97 L(-5 L)	約48 Wh(-9 Wh)
F8AKE5	約32分(-3分)	約92 L(-5 L)	約47 Wh(-8 Wh)

時短コース

汚れと洗剤を限定せず、2回す
ぎにも対応。家族3人の1日分の
洗濯物*3も洗えます。

NA-F10AKE5	NA-F9AKE5	NA-F8AKE5
容量5.0 kg	容量4.5 kg	容量4.0 kg
約23分	約23分	約23分

食べこぼし汚れ(焼肉のタレ)を洗浄

Tシャツ(綿66%、ポリエステル34%)

洗浄前

洗浄後
(おまかせコース)

洗浄後
(時短コース)

時短でも
きちんと洗浄

洗濯容量4.5 kgにておまかせ
コース・時短コースで洗濯。当社
実験による。衣類の素材・量、衣類
の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、
室温などによって効果は異なります。

次亜除菌コース

業界初*4。専用の錠剤(別売)を
投入して洗濯するだけでニオイの
原因菌まで徹底除菌*5*6。

※4 国内家庭用洗濯機において。
2022年6月25日発売。

パナソニック タテ型洗濯機
次亜除菌コース専用錠剤
(20錠入り)

メーカー希望小売価格
N-Z1 495円(税込)

洗濯前に手動洗剤ケースに
専用の錠剤(別売)をセット

使いやすいデザイン

手前に操作パネルがなく、
投入口が広くて手前に近いから、
毛布などの大物も出し入れが
ラクにできます。

●投入口幅402 mm、投入口奥行309 mm、
ボディ前面から内槽までの距離91 mm



(写真はNA-F10AKE5)

スマホで洗濯

■外から運転・予約ができて*7
時間を効率的に使える。

■洗剤・柔軟剤 自動投入の設定が
スマートフォン*でできる。

■コース検索で、アイテムや目的に
合わせておすすめコースが分かる。

■アプリ専用コースが充実

レースカーテンコース

ウールコース

シーツコース

パワフル淹すぎコース

★Android™ OSバージョン 9以上、iOSバージョン 15.4以上のスマートフォンでご利用できます
(2025年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。

清潔・お手入れ

洗濯槽のお手入れ

自動槽洗浄*8

すすぎの水を
利用するから
追加の
水なし

除菌*9も
黒カビ抑制*10
もできる

(イメージ図)

カビクリーンタンク

脱水時の噴射水を利用して外槽の
内側を自動洗浄。

槽洗浄(1時間)コース

月1回、わずか1時間で黒カビをしっかりと抑制*11。

槽・風乾燥コース

洗濯槽内を乾燥させて黒カビを抑制*12。

サッと槽すぎコース

気になる汚れ物を洗った後に。

糸くずのお手入れ

楽ボイフィルター

手を汚さずに糸くずが
捨てられる。

抗菌*13

大容量
約160 mL



寸法図(単位:mm)

NA-F10AKE5/F9AKE5/F8AKE5

総外形寸法: 幅599×奥行635×高さ1,071 mm(給・排水ホースを含む)
製品質量 : (約)43 kg
●左右の手掛け部を含めた本体幅: 558 mm
●排水ホースの長さ: 約130 cm
★本体設置時、高さ寸法(1,071 mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。
※天面・操作パネル奥の平たな部までの高さ

ユニット台は、直付けタイプはN-UD72を、床置きタイプはN-UF12、N-UF51を
使用してください。N-UF12との組み合わせ時には、防水フロアの奥行寸法は
600 mm以上必要です。また、フロア・あて板との併用はできません。N-UF51と
の組み合わせ時には、防水フロアの奥行寸法は590 mm以上必要です。

赤字:総外形寸法
青字:脚外幅(外側)・脚高さ・本体背面からの出寸寸法
橙字:フタ開け時の高さ(折りたたまない)

給水・排水について

- 給水ホースの長さは、すべて約80 cm
- 内部排水ホースの付け替えなしで
左右出しが可能です。

(写真はNA-FA7H5) (右:裏側からの写真)

第24086057001-0201号〔試験方法〕洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた増地付着プレートの黒カビ抑制確認〔黒カビ抑制方法〕「自動槽洗浄」による〔対象部分〕洗濯・脱水槽および外槽〔試験結果〕黒カビの発育なし。 ※11「〔槽洗浄(1時間)〕コースによる黒カビ抑制」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2022年11月24日〔試験方法〕菌液の生菌数測定〔黒カビ抑制方法〕次亜除菌錠剤および塩素系漂白剤による〔対象部分〕洗濯・脱水槽〔試験結果〕菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※12「〔槽・風乾燥〕(1時間設定)による黒カビ抑制」〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験成績書発行年月日〕2020年12月14日〔試験成績書発行番号〕第20061810001-0101号〔試験方法〕洗濯・脱水槽に取り付けた増地付着布の黒カビ抑制確認〔黒カビ抑制方法〕「槽・風乾燥」(1時間設定)による〔対象部分〕洗濯・脱水槽〔試験結果〕黒カビの発育なし。 ※13「〔抗菌加工樹脂〕による抗菌効果について」〔試験機関〕(一財)カケンテストセンター〔試験方法〕JIS Z 2801に基づく〔抗菌方法〕樹脂に抗菌剤を含有〔対象部分〕糸くずフィルター〔試験結果〕抗菌活性値2.0以上。 ※14 ヒーター乾燥を使わず、風のみで繊維衣類(2 kgまで)の乾燥もできます(所要時間約3時間)。 ●防水フロア・奥行寸法が540 mm以上でも左右の幅寸法が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します