

SHARP

Be Original.



デジタルコードレス電話機 ㊦

JD-VE3CL ホワイト系 オープン価格

angle
Select

清潔仕様&音と光でわかりやすい!



わかりやすく押しやすい

文字表示も
ダイヤルボタンも大きく

確認メッセージで迷惑電話を撃退
お名前確認ボタン

迷惑対策
お名前確認

恐れ入りますがあなたのお名前をおっしゃってください...

明るく点滅するランプとあらかじめ録音した声でお知らせ

エディオン
オリジナル

フラッシュ&ボイス着信



プルルルルル

おばあちゃん
電話だよ

着信音をお好みで切り替え



明るく点滅するランプと通常タイプ比約2倍[※]の大音量

大音量フラッシュ着信

プルルルルルル

プルルルルルル

※当社 JD-G33との計測値による比較。

手に触れる部分を清潔に

エディオン
オリジナル

抗菌加工

手で触れたり飛沫が付きやすい受話器やキーに、抗菌加工を施すことで、細菌の増殖を抑えます。



抗菌加工部分

親機の受話器/キー
付属子機の全体

SIAA
ISO22196
for KOHJIN

無線系抗菌剤・緑色
親機のキー、及び受話器/
子機のキーとケース
(液晶部分除く)
JP0122036A0031T

- SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- 試験機関名：一般財団法人ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JIS Z 2801 に基づく
- 試験結果：無加工と比較して 99%以上の抗菌効果

本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

エディオンオリジナル

ランプの点滅ですぐ気づく

不在着信お知らせ

ワンタッチで着信番号を確認できる。



エディオンオリジナル

電話番号を音声で読み上げ

読み上げダイヤル


押した番号を読み上げるから、押し間違いに気づきやすい。



ワンタッチで受話音量を大きく

音量大ボタン

親機ではシニアの方が聞き取りにくい高音域を強調した、はっきりとした音に調整。



■主な機能

	親機	子機		親機	子機
液晶表示(バックライト付)	4.7型カナ1行	1.4型カナ2行	お名前確認ボタン	●	—
音量大ボタン	●(高音域強調)	●	通話録音※7	—	●
大音量フラッシュ着信	●	—	迷惑電話拒否機能	—	メッセージ
ボイス着信	●	—	内線通話/保留・転送	●/●	—
着信(呼出)音量切替	6段階・切	5段階・切	双方向子機間通話	●(子機増設時)	—
受話音量切替	10段階	10段階	連続通話/連続待受	—	約8時間/約200時間
送話音量切替	3段階	3段階	充電時間	—	約10時間
スピーカーホン	—	●	録音時間/件数※8	—	約10分/50件
オンフックダイヤル	—	●	自作応答メッセージ	—	●(1種類)
読み上げダイヤル	●	—	外線リモート※9	—	●
電話帳機能	—	カナ100人×1番号			
ワンタッチダイヤル	●※1(お名前5件)	●(2件)			
停電時通話※2	●	—			
不在着信お知らせ	●(お知らせランプ点滅)	—			
壁掛け対応	—	—			
キーロック機能	—	●			
ドアホン対応	—	—			
着信鳴り分け	●	●			
着信記録	●(20件)	●(20件)			
非通知お断り※5※6	—	●			
特定番号お断り※6	—	●(100件)			
0120-0800お断り※6	—	●			

■仕様

	親機	子機
外形寸法(約mm) 幅×奥行×高さ	190×198×68 (ハンドセット含む)	49×26×165 (充電器 79×70×101)
質量 (子機は充電器含む)	約615g (ACアダプター含まず)	約127g (充電器 約114g (ACアダプター部含む))
消費電力	待機時:約0.8W※10 最大:約2.6W	待機時:約0.4W※11 急速充電時:約0.7W

■増設子機

JD-KE110(ホワイト系) 希望小売価格 17,600円(税込)
(同梱付属子機に該当する増設子機はありません。)

■別売品・消耗品

コードレス子機用充電電池 JD-M003 オープン価格

※1 発信時に録音した音声で名前を読み上げます。また、着信時にワンタッチダイヤルに録音した名前を読み上げます(ナンバー・ディスプレイ契約時)。※2 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなる場合があります。その場合は通話できません。※3 ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイの各サービスのご利用はNTT東日本・NTT西日本へのお申し込みが必要です。なお、工事費および各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。※4 ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。※5 お断りを設定した場合、番号を通知してかけ直してもらったメッセージを流します。※6 留守応答できません(お断りメッセージのみ)。※7 お名前確認ボタンを押した場合は自動で録音されます。1件あたりの録音時間は1分まで、すべての録音時間を合わせて約10分間、または50件までです(留守録音を含む)。※8 留守録音、通話録音の件数を合わせた最大件数です。留守録音と通話録音は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します。留守録音の1件あたりの最大録音時間は3分です。※9 外出先から留守録内容を確認することができます。※10 バックライト消灯時。※11 充電器に子機をのせた状態で測定。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●本製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●接続可能なモジュラー・コンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。ホームテレホン(4芯・6芯式)のモジュラー・コンセントへの直結使用はできません。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●コードレス子機を使っている通話は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも考えられます。この点をご理解の上でご利用ください。●当社は電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後5年間保有しています。●フラッシュランプは、視力低下や体調不良の原因となる恐れがあるため、暗い場所で使用したり、光源を見続けたりしないでください。また、光過敏症かんの方やお子様がおられる場合は使用しないでください。●抗菌加工部位に汚れが付着すると、抗菌効果が十分得られないことがあります。

■電波に関するご注意 ●本機は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格[ARIB STD-T101]に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多重接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。●液晶画面はハメコ合成です。●ナンバー・ディスプレイはNTT東日本・NTT西日本の登録商標です。●その他、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●デジタルコードレス電話機(親機・子機とも)は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■本カタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

ご愛用家電の
登録でもっと
便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ登録！

<https://cocoromembers.jp.sharp/>



スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！

SHARP オンラインサポート
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル
携帯電話からはナビダイヤル
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

0120-663-700 (受付時間) (年末年始を除く)
○月曜日～土曜日 午前9時～午後6時
0570-550-194 ○日曜日・祝日 午前9時～午後5時

シャープ株式会社

本社
〒590-8522大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



このカタログの内容は、
2023年7月現在のものです。

[JDVE3A1] H.30

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

