

SHARP

Be Original.



デジタルコードレス電話機 ㊦

JD-AE3CL ホワイト系 オープン価格



清潔仕様&防犯機能設定済みで あやしい電話を防ぐ

ランプの色でお知らせ
あんしんフラッシュランプ

番号未登録者※1



ワンタッチで
迷惑電話を撃退

この電話はお受け
することができま
せん

迷惑
ストップ



防犯電話機

「警視庁犯罪抑止対策本部」
「大阪府警察 特殊詐欺対策室」の
アドバイスを受けて開発した機能を搭載

電話が鳴る前に警告

自動着信前警告

この通話は
防犯のため
に録音され
ます



相手※2が切れば
電話は鳴らない

電話に出る前に相手を確認

自動聞いてから応答

恐れ入りますが、あなた
のお名前をおっ
しゃってください



知らない人なら
電話に出ない



知り合いなら
電話に出る

出てしまってもあんしん

自動通話録音



本体メモリーに
たっぷり120分

※1 番号登録者とは、電話帳/ワンタッチダイヤル/あんしん番号/あんしん相談ボタン/通知先番号登録者を指します。※2 ナンバー・ディスプレイサービス契約時には番号未登録者のみ警告メッセージ。

エディオンオリジナル機能

抗菌加工

手で触れたり飛沫が付きやすい
受話器やキーに、抗菌加工を施すことで、
細菌の増殖を抑えます。

抗菌加工部分
親機を受話器/キー
付属子機の全体



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機系抗菌剤・練込
親機のキー、及び受話器/
子機のキーとケース
(液晶部分とランプ部分を除く)
JPD122036A0031T

- SIAA マークは、ISO 22196 法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
- 試験機関名：一般財団法人ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JIS Z 2801 に基づく
- 試験結果：無加工と比較して 99%以上の抗菌効果

本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

エディオンオリジナル

ランプの色で相手をお知らせ

不在着信お知らせ

番号登録者※は緑、その他からの着信は赤ランプでお知らせ。



ただいま…あ！
電話があったのね！

※ 番号登録者とは、電話帳／ワンタッチダイヤル／あんしん番号／あんしん相談ボタン／通知先番号登録者を指します。

エディオンオリジナル

電話番号を音声で読み上げ

読み上げダイヤル

押した番号を読み上げるから、押し間違いに気づきやすい。



離れた家族の“もしも”に備える

緊急呼出ボタン(別売)

ワンタッチで登録先へお知らせ。トイレやお風呂の脱衣所など、最大10個まで置ける。



緊急呼出ボタン1が
押されました。すぐに
確認してください。



ボタンを押すと...

自動で電話連絡
(最大3件登録可能)

■主な機能

	親機	子機		親機	子機
液晶表示(バックライト付)	4.6型漢字3行	2.2型漢字3行	誰から/どこからコール※5	●/●	●/●
音量大ボタン(高音域強調)	●	●	非通知お断り※5	●	●
大音量フラッシュ着信	●	●	0120-0800お断り※5※6	●	●
着信(呼出)音量切替	6段階・切	6段階・切	選んで着信(知人専用電話)※5※6	●	●
受話/送話音量切替	12段階/3段階	12段階/3段階	自動通話録音	●最大120分(1件10分まで、最大100件)	●
スピーカーホン/オンフックダイヤル	—/—	●/●	迷惑ストップボタン	●	●
読み上げダイヤル	●	—	あんしん相談ボタン	●	●
電話帳機能/おしゃべり電話帳	漢字300人×1番号/●	※1/—	通話後声かけ	●	●
ワンタッチダイヤル	●(2件)	—	かんたん通話後番号設定※5	●	●
ダイヤルライト	—	●	見守りモーニングコール	●	●
停電時通話※2	●	—	緊急呼出ボタン	●(別売)	●
不在着信お知らせ	●(お知らせランプ点滅)	—	内線通話/保留・転送	●/●	●/●
聞いてボタン	●	—	双方向子機間通話	●(子機増設時)	●
壁掛け対応※3	●	—	連続通話/連続待受	約10時間/約160時間	約10時間
キーロック機能	—	●	充電時間	約10時間	約30分/50件
ドアホン対応	—	—	録音時間/件数	約30分/50件	約30分/50件
着信鳴り分け	●	●	自作応答メッセージ	●(1種類)	●
着信記録	●(20件)	●(20件)	外線リポート※7	●	●
あんしん番号	●(300件)	●(300件)			
特定番号お断り	●(300件)	●(300件)			
自動着信前警告	●	●			
自動聞いてから応答	●	●			
あんしんフラッシュランプ※5	●	●			
声かけコール	●	●			

■仕様

	親機	子機
外形寸法(約mm) 幅×奥行×高さ	160×222×78 (ハンドセット含む)	48×28×179 (充電器 85×81×37)
質量 (子機は充電器含む)	約635g (ACアダプター含まず)	約148g 充電器 約129g
消費電力	待機時:約0.9W※8 最大:約4.0W	待機時:約0.7W※9 急速充電時:約0.9W

■増設子機

JD-KT510(ホワイト系) 希望小売価格 20,900円(税込)
(同梱付属子機に該当する増設子機はありません。)

■別売品・消耗品

コードレス子機用充電電池 JD-M003 オープン価格

■緊急呼出ボタン

DZ-EC100 希望小売価格 9,680円(税込)

※1 電話帳は親機に登録されます。子機の電話帳は親機を使います。※2 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話帳を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。※3 壁掛けにするときは、市販のネジが必要になります。※4 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料が必要です。詳しくは、NTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。※5 ナンバーディスプレイ契約が必要です。※6 設定が必要です。※7 外出先から留守録内容を聞くことができます。※8 バックライト消灯時。※9 充電器に子機をのせた状態で測定。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●本製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●接続可能なモジュラーコンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。ホームテレホン(4芯・6芯式)のモジュラーコンセントへの直結使用はできません。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●コードレス子機を使っている通話は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも考えられます。この点をご理解の上でご利用ください。●当社は電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後5年間保有しています。●フラッシュランプは、視力低下や体調不良の原因となる恐れがあるため、暗い場所で使用したり、光源を見続けたりしないでください。また、光過敏症でかんの方やお子様がおられる場合は使用しないでください。●抗菌加工部位に汚れが付着すると、抗菌効果が十分得られないことがあります。

■電波に関するご注意 ●本機は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。

■カタログについてのご注意 ●本カタログで「防犯電話機」と記載のある機種は、「(公財)全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話」の推奨基準を満たした機能を搭載しています。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。●液晶画面はハメコミ合成です。●その他、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載された商品は侵入、盗難、詐欺などの被害を阻止するものではありません。万一、侵入、盗難、詐欺などの被害や事故などが発生しても弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●デジタルコードレス電話機(親機・子機とも)は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■本カタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

ご愛用家電の
登録でもっと
便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>



スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからは
フリーダイヤル
携帯電話からは
ナビダイヤル
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

0120-663-700 (受付時間) (年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

シャープ株式会社

本社
〒590-8522大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



このカタログの内容は、
2023年7月現在のものです。

JDAE3A1 H.30

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

