

403L

NEW

静音

MR-N40E5M

幅600×奥行699×高さ1,820mm

冷蔵室
232L
(うち、フレッシュゾーン 20L)

野菜室
80L (46L)

上段冷凍室
38L (19L)

下段冷凍室
53L (34L)

静音
約16dB
(A)
※1

※1 JIS C 9607規定の
騒音試験による
(周囲温度20℃安定運転時)

365L

NEW

静音

MR-CX37E5M

幅600×奥行656×高さ1,820mm

冷蔵室
215L
(うち、フレッシュゾーン 17L)

野菜室
70L (41L)

冷凍室
80L (53L)

左開きタイプ MR-CX37E5ML
冷蔵庫内は右開きと同仕様です。

静音
約17dB
(A)
※1

※1 JIS C 9607規定の
騒音試験による
(周囲温度20℃安定運転時)

マットリネホホワイト(W)

マットアンバーグレー(H)

〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

形 名	ノ ン フ ロ ン	カ ラ	価 格 (税 別)	希 望 小 売 ※	※2 定格内容積(L)				外形寸法(mm)			握 付 必 要 奥 行 寸 法 (mm)	質 量 (kg)	電 力 年 間 消 費 ※3 (kWh/年) 50/60Hz	定格消費電力 50/60Hz(W)		冷 凍 室 の 性 能
					合 計	冷 蔵 室	冷 凍 室	野 菜 室	幅	高 さ	奥 行 除 腿 脚				電 動 機	電 熱 装 置	
MR-N40E5M	🍀	マットリネホホワイト(W)	オープン価格	403	232(184 [※] フレッシュゾーン20)	91(53)	80(46)	600	1,820	699	703	74	325/325	100/100	130/130	🔌	🔌
MR-CX37E5M	🍀	マットアンバーグレー(H)	オープン価格	365	215(168 [※] フレッシュゾーン17)	80(53)	70(41)	600	1,820	656	660	66	335/335	98/98	140/140	🔌	🔌

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※2〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。※3 JIS C 9801-3:2015。

⚠

安全に関する
ご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。●湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エーテル、ペンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

●J-Moss(JIS C 0950:2021)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss

暮らしと設備の業務支援サイト WIN2K

製品のカatalog・技術情報等ははこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機WIN2K

検索

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズの
ファイナンスメニューをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計をサポート。三菱電機フィナンシャルソリューションズの
ファイナンスメニュー(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。
保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要
事項が記入されているかご確認の上、
大切に保存してください。

保証書

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

愛 情 点 検

★長年ご使用の冷蔵庫の点検を! ●冷蔵庫の補修用性能部品(冷蔵を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。

こんな症状は
ありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。
●焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
●ビリビリと電気を感ずる。●その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、
必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用など
は販売店にご相談ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●本体の扉と側面や天面の色や材質は異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。
●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承ください。●このCatalogのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならない時は、当社相談センターに
おたずねください。●本Catalogに掲載の商品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

【製造元】三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日

0120-139-365(無料) 0120-365-088(無料)

(受付時間365日24時間)

フリーダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655(有料) FAX 03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平 日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

※電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

表示を正しく
家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-179-5-CB055-A 静2505(IP)

2025年5月作成

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。

Changes for the Better

冷蔵庫

単品カタログ 家庭用 2025-5

うれしい機能とデザインで
からだも食卓も元気に。

MR-N40E5M

マットリネホホワイト(W)

ORIGINAL COLOR

MR-CX37E5M

マットアンバーグレー(H)

エディオンオリジナル

食品をすばやく冷やす
アルミトレイ搭載

🌈 しあわせをシェアしよう。

商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫を
廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料)が必要になります。



よく使う冷凍室を2部屋に。
大容量でコンパクト。
整理しやすい4ドア冷蔵庫。



おいしく、長く、便利に保存。
置き場所を選ばない
使い勝手のいいスリムタイプ。

安心の大容量 ダブル冷凍室

合わせて
91Lの
大容量

大きさや用途に合わせて、
2つの冷凍室を便利に活用できます。
上段に製氷室を分割して配置。肉や魚などは
下段で保存するなど、お部屋を分けることがで
きます。



上段冷凍室／38L

上段

アイス・小物・
冷凍ごはん
など



下段

大型冷凍食品
の収納に

下段冷凍室／53L

食品をおいしく冷凍できる 急速冷凍

ボタンひとつで急速冷凍。素早く冷凍する
から食材の細胞破壊を抑え、おいしく冷凍
します。

※食品や使用状況により効果は異なります。



イメージ図

80Lの
ピック
フリーザー

お肉もおいしく冷凍!



ドリップ量
約25%
抑制

※1



冷蔵室

フレッシュ
ゾーン

野菜室
が真ん中

冷凍室

冷凍室

氷点下ストッカー A.I.※2




肉と魚の
専用ルーム

ORIGINAL
COLOR

403L NEW 三菱電機 MR-N40E5M オープン価格※13

2021年省エネ基準達成率 75% 年間消費電力量 (50HZ/60HZ) 325kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)

幅600×奥行699×高さ1,820mm
据付スペース(単位:mm)



冷蔵室 232L 184L
うち、フレッシュゾーン 20L
野菜室 80L (46L)
上段冷凍室 38L (19L)
下段冷凍室 53L (34L)

静音
約16dB
(A)
※14

※14 JIS C 9607規定の
騒音試験による
(周囲温度20℃安定運転時)

AI※3が自動で最適運転。チルドや冷蔵室より低温の約-3℃～0℃※4で生のまま※5、約3日～10日間※6保存できるので、肉や魚をおいしく長くストックできます。

三菱だけ※7 (国内家庭用冷凍冷蔵庫において)

生のまま※5肉や魚を鮮度長持ち

氷点下ストッカー A.I.		氷点下ストッカー A.I.	
約10日 ※8		約5日 ※9	
チルド 約4日	冷蔵室 約3日	チルド 約3日	冷蔵室 約2日
牛ももステーキ肉		サンマ	

当社独自の測定結果で、食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。

生のまま※5だから時短調理!

冷凍しないから、すぐに使えて調理がラク。生のままだから、毎日の献立がたてやすい。



■は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。

エディオンオリジナル

食品をすばやく冷やす アルミトレイ搭載

冷凍室にアルミトレイを採用。食品をすばやく冷やし、おいしさをキープします。



フリーアクセス デザイン

ドアハンドルがどこをつかんでも開けやすく、開け閉めが簡単です。

※画像はMR-CX37E5Mです。
※壁際に設置し扉を開けにくい時は、壁から30mm以上のスペースが必要です。



自動製氷

パイプもポンプも外して洗えるので、いつでも清潔でおいしい氷が楽しめます。

フリーケース(タマゴトレイつき)

卵や小物類をまとめておくことで、冷蔵室をいつもきれいに、整理整頓することができます。



ワイドな設計でたっぷり入るフレッシュゾーン



- 上段のワイドチルドは、加工食品をまとめて保存できます。(ヨーグルトは除く)
- 2段あるから整理整頓しやすく、スッキリ収納できます。
- 給水タンクを埋め込み式にしたことで、ひろびろ使えます。

主な機能	冷蔵室						フレッシュゾーン		野菜室	冷凍室					その他				
	ガラスシエルフ	ワンツィー棚 ※15	ヨコ取りポケット	フリーケース (タマゴトレイつき)	2Lペットボトル (4本)	埋めちゃっタンク	LED照明	水点下 ストッカーA-I	ワイドチルド	野菜小物ケース	プレクル運転	アルミトレイ	外して洗える 給水パイプポンプ	ダイレクト 給水式 自動製氷。	おそうじモード	製氷皿	フレッシュ エアフィルター	シーンフィット 制御	フリーアクセス デザイン

※1 MR-CX37Mにおいて、「急速冷凍」モードON/OFFの比較。外気温30℃、牛もも肉200gを冷凍室で2週間保存し、冷蔵室で解凍後のドリップ量比較。「急速冷凍」モードON時 約4.0% OFF時 約5.35%。当度変化を予測し、自動で最適な運転を行う技術を「AI」と定義しています。扉開閉回数と扉開閉のタイミングを学習し、自動で氷点下ストッカーの温度をコントロールします。AIが自動で庫内温度を変更するため、状態により凍る場合があります。※6 当社独自の測定結果で、保存期間は、食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。食品の消費期限延長を保証するものではありません。※7 過冷却現象を利用した冷蔵室「中」設定。氷点下ストッカールームは氷点下保存とチルドに切り替えられます。氷点下ストッカールームを氷点下保存に設定しない場合は、チルドの保存日数となります。食品の消費期限延長を保証するもので107が初期腐敗とされています。※9 (試験機関名)日本ハム株式会社中央研究所 外気温25℃、各部屋におけるサンマのK値。初期値29%に対し、ひろびろ氷点下ストッカー-D A.I. 5日:43%、チルド 3日:40%、り方により異なります。※12 外気温25℃、氷点下ストッカールームは「解凍・氷点下保存」、チルドは冷蔵室「中」設定。牛もも肉150gを冷凍室で14日間保存し、各部屋で解凍後3日間保存時のドリップ量比較。ひろこの紙面に掲載の商品の希望小売価格には配送、設置調整、アース・工事等の費用は含まれておりません。

主な機能	冷蔵室						フレッシュゾーン	野菜室	冷凍室					その他								
	ガラスシエルフ	ワンツィー棚 ※15	ヨコ取りポケット	タマゴトレイつき	フリーケース (4本)	埋めちゃっタンク	LED照明	水点下 ストッカーDAI	ワイドチルド	野菜小物ケース	プレクル運転	アルミトレイ	急速冷凍	外して洗える 給水パイプポンプ	ダイレクト 給水式 自動製氷*	おそうじモード	製氷皿	エアフィルター	フレッシュ 制御	シーンファイト	デザイン	フリーアクセス

社調べ。食品の種類・鮮度・包装状態・解凍方法などによって効果は異なります。※2 氷点下保存設定時。※3 家庭ごとの使い方と冷蔵庫の運転状況を分析して、生活パターンを学習。今後の使い方や庫内の消費電力が増加する場合があります。ユーザーの使い方を学習するために一定期間必要となり、それまではAI機能が働きます。※4 運転状況により0℃を超える場合があります。※5 食品の種類や保存量、投入時システム。2025年4月17日現在(当社調べ)。※8～9 K値、生菌数、酸化率、総合的に判断しています。MR-N40Mにて氷点下ストッカールームを「氷点下保存」に設定。冷蔵、チルドは2015年度品MR-C37Zのではありません。※8 外気温25℃、各部屋における牛ももステーキ肉の生菌数(単位 CFU/g)。初期値3×10³に対し、氷点下ストッカー-A.I. 10日:5×10⁴、チルド 4日:1×10⁴、冷蔵室 3日:2×10⁴。生菌数は一般的に冷蔵室 2日:42%。K値は主に魚の鮮度を表す指標で、一般的に60%以上が初期腐敗とされています。※10 冷凍(-18℃)した180g、厚さ10mmの牛もも肉を約-7℃にする時間。※11 食品の種類や大きさ、凍びろ氷点下ストッカー-D A.I. 約0.6%、チルド約2.4%。※13 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※15 スライド式ではありません。※16 野菜室を除く。

印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭で確かめください。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。