

この軽さと
使いやすさが
ちよーどいい。

サイクロン式

本体質量 **2.4kg** ※1
(TC-ES2BE1-N)



SIAA ISO 22196 抗菌加工 ※3

エディオン
オリジナルカラー
-N (シャインゴールド)
TC-ES2BE1-N
自走式パワーブラシ

紙パック式

本体質量 **2.1kg** ※1
(TC-GS2BE1-A) ※2



SIAA ISO 22196 抗菌加工 ※3


エディオン
オリジナルカラー
-A (スカイブルー)
TC-GS2BE1-A
自走式パワーブラシ

エディオン
オリジナルカラー
-P (パールピンク)
TC-FJ2BE1-P
ターピンブラシ

サイクロン式

0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上※4 逃さない
「クリーン排気システム」(4層フィルター)

排気が
キレイ




(イメージ図)

紙パック式

0.5μm以上の微細なゴミを99%以上※4 逃さない
「クリーン排気システム」(5層フィルター)

排気が
キレイ



(イメージ図)

* フィルターに付着したウイルスへの効果。使用環境により効果は異なります。

お掃除に便利な「すみずみブラシ」付き!

エディオンオリジナルポイント (全機種対応)
2箇所「すみずみブラシ」があるから、あんなところも、
こんなところも、お部屋のすみずみまでキレイにできます。




<画像はTC-GS2BE1>

家具のすき間にも、
奥までスッキリ。

グングンかき込みながらゴミを吸引!

(TC-ES2BE1/GS2BE1対応)
ブラシが回転することでゴミをパワフルに吸い込む
のはもちろん、軽いかけ心地を実現しています。



(イメージ図)

家具の下もラクラクお掃除!

(全機種対応)
ブラシ部分がフラットになるから、棚やソファの下も手間なくスムーズにお掃除できます。



<画像はTC-ES2BE1>

壁ぎわのゴミにも強い!

取りにくいブラシ前面の
ゴミもスッキリ!



<TC-ES2BE1/GS2BE1対応>

本カタログの掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※1 本体質量は本体のみの質量です(電源コード含む)。※2 TC-FJ2BE1-Pは2.4kgです。※3 無機抗菌剤、線り込み、本体ハンドル、JP0122075X0068M、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験機関：(一財)ボケン品質評価機構。試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤(本体ハンドル)、試験結果：99%。無機抗菌剤線り込みホース、JP0122075X0065J、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験機関：(一財)カケンテストセンター。試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤(手元ハンドル)、試験結果：99%。※4 粒子径 0.5μm以上の微細じんをTC-ES2BE1は99.9%以上、TC-GS2BE1/FJ2BE1は99%以上捕じん(当社試験ゴミ(JIS 試験用粉体 14種)による)。※5 ウイルス抑制効果(試験機関：日本エクスラン工業(株)、試験方法：TCID50法、試験結果：99%、抗菌繊維に線り込み) ※6 TC-GS2BE1は約12cmです。

掃除機

	Be-K(ビケイ)		
集じん方式	サイクロン式	紙パック式(軽量モデル)	紙パック式(ハイパワーモデル)
形名	TC-ES2BE1-N	TC-GS2BE1-A	TC-FJ2BE1-P
製品			
ブラシ	アレルパンチ植毛 ^{※2} かるスマ 自走式パワーブラシ	アレルパンチ植毛 ^{※2} かるスマ 自走式パワーブラシ	アレルパンチ植毛 ^{※2} かるスマ タービンブラシ
希望小売価格(税込)	オープン価格 ^{※1}	オープン価格 ^{※1}	オープン価格 ^{※1}
吸込仕事率 ^{※3} (消費電力)	320W ^{※4} ~約80W(850W~約300W)	300W ^{※4} ~約80W(850W~約300W)	500W ^{※4} ~約100W(1000W~約300W)
運転音 ^{※5}	63dB~約59dB	63dB~約59dB	65dB~約58dB
集じん容積	0.6L ^{※6}	1.2L	1.5L
本体質量 ^{※7}	2.4kg	2.1kg	2.4kg
標準質量 ^{※8}	3.8kg	3.4kg	3.6kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)	210×323×220mm	208×320×206mm	210×323×210mm
付属品	サッシノズル、お手入れブラシ	サッシノズル、紙パック(MP-9)	

※1 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※2 ダニの死がいやフンなどに含まれるアレル物質を分解抑制。※3 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。※4 伸縮パイプ最長時の場合。※5 運転音の表示は、JIS C 9108による。※6 当社推奨ゴミ捨てラインまでの容積。このラインを越えてゴミを吸わせるると吸引力が落ちる場合があります。※7 本体質量は本体のみの質量です(電源コード含む)。※8 標準質量は本体・床用ブラシ・パイプ・ホースの合計質量です。

抗菌効果	形名	部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	抗菌の方法	試験結果	抗菌の処理を行っている部品名称
	TC-ES2BE1	銀ナノHEPAフィルター	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	フィルター材に含浸	99%以上	ひだ折り不織布
	TC-GS2BE1/FJ2BE1	抗ウイルス銀ナノアレルパンチフィルター*	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	抗菌性繊維を使用	99%以上	フィルター
		紙パック MP-9	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	99%以上	紙パック内層紙
	TC-GS2BE1	本体ハンドル	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	プラスチックに練り込み	99%以上	本体ハンドル(下部品)

※(その他の効果)●抗ウイルス効果(試験機関:日本エクスラン工業(株)、試験方法:TCID50法、試験結果:99%、抗菌繊維に練り込み)●消臭効果(試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構、試験方法:検知管法、試験結果:99%、抗菌繊維に練り込み)(抗ウイルス効果、消臭効果は、フィルターに付着したゴミなどのみに効果があります)

あしたを、暮らしやすく。 SMART QUALITY 暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

 安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。 ●掃除機の紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーターの発煙、発火が発生するおそれがあります。 	<p>お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。</p> <p>便利な分割払いで快適な生活設計を… 三菱電機クレジット 取扱い店</p> <p>三菱電機クレジット 払い/リボ払いのご相談は当店どうぞ。</p>	<p>保証書は必ずお受け取りください。</p> <p>この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。</p>
---------------	---	--	--

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を! ●掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、運転しないことがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中に異常な音が出る。
- 本体が変形したり、異熱に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink/

三菱電機WIN2K 検索

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社 製造会社 三菱電機ホーム機器株式会社 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

120-139-365 (無料) (受付時間365日24時間)

TEL.0570-077-365(有料) FAX.0570-088-365(有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655(有料) FAX.03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●「三菱掃除機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/cleaner

