

ひとり暮らしを、ちょっと上質に。

自分サイズが使いやすい。コンパクト2ドアタイプ



2021年度
グッドデザイン賞受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
カテゴリ:生活家電

扉上部まで伸びたトップテーブル
食器や食品の「ちょい置き」で家事がはかどる

よく触れる部分を清潔に保つ

抗菌ハンドル※1 **エディオンオリジナル**



お手入れのしやすい

4段ガラスシェルフで余裕の収納力
(MR-P15E2Hは3段ガラスシェルフ)

高い省エネ性※2 & 静音設計※3

※1 無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。※2 2021年省エネ基準達成率 100% ※3 約22dB(A) JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃ 安定運転時)



MR-P15E2H
ホワイト(W)

MR-P17E2H
ホワイト(W)

angle
Select

商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料)が必要になります。

冷蔵庫

一人暮らし世帯の自炊をラクにする、使いやすさ満載のコンパクトサイズ。

ちょっと置きたい時に便利な広さ。
抗菌仕様※1でいつも清潔な
耐熱(約100℃)のフルフラットトップテーブル ※2



調理中にちょい置き。キッチンの作業スペースが広がってとても便利。
レンジから出した食事をちょい置き。熱々の食品の取り扱いも安心です。
冷蔵庫から取り出した飲み物をちょい置き。すぐに注いでテーブルへ。

たっぷり46L

大容量
ボトムフリーザー

余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段にはカップアイスなどの小物を、下段には背の高いものをすっきり収納することができます。



使いやすいガラス棚
冷蔵室内は棚が4段あり、整理しやすく、たっぷり収納できます。(MR-P15E2Hは3段棚)

整理しやすい低温ケース
最下段には、低温ケースを搭載。引き出し式なので、奥までしっかり使えます。

チューブスタンド エディオンオリジナル
チューブ類をまとめて収納でき、整理しやすいです。


位置を選べる大容量ドアポケット
●3段ドアポケットで、飲み物や調味料をたっぷり収納できます。(MR-P15E2Hは2段)
●位置が変えられるから用途によって使い分けができます。(MR-P17E2Hのみ)

抗菌ハンドル※3 エディオンオリジナル SIAA
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。

168L NEW MR-P17E2H

2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 308 kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品 オープン価格※4

幅480×奥行595×高さ1,338mm
据付スペース(単位:mm) 質量37kg



冷蔵室 122L
98L
うち、低温ケース9L

冷凍室 46L(33L)

静音 約22dB(A) ※6

※6 JIS C 9607規定の騒音試験による (周囲温度20℃安定運転時)


冷蔵室 4段棚 ORIGINAL COLOR



146L NEW MR-P15E2H

2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 304 kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品 オープン価格※4

幅480×奥行595×高さ1,213mm
据付スペース(単位:mm) 質量35kg



冷蔵室 100L
80L
うち、低温ケース9L

冷凍室 46L(33L)

静音 約22dB(A) ※6

※6 JIS C 9607規定の騒音試験による (周囲温度20℃安定運転時)

冷蔵室 3段棚 ORIGINAL COLOR

形名	カラー	価格・希望小売	※5 定格内容積(L)			外形寸法/mm			奥行 必要寸法 (mm)	質量 (kg)	消費電力量 年間 ※6 (kWh/年) 50/60Hz	定格消費電力(W)/50/60Hz		性能・冷凍室の
			合計	冷蔵室	冷凍室	幅	高さ	除霜 奥行				電動機	電熱装置	
MR-P17E2H	ホワイト(W)	オープン価格	168	122(98うち、低温ケース9)	46(33)	480	1,338	595	635	37	308/308	51/51	92/92	※4
MR-P15E2H	ホワイト(W)	※4	146	100(80うち、低温ケース9)	46(33)	480	1,213	595	635	35	304/304	51/51	92/92	※4

※1 無機抗菌剤、練り込み、トップテーブル。JP0122075X0081H。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)トップテーブル(結果)99.9%の抗菌効果。※2 オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。※3 無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。※4 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※5 〈 〉は「食品収納スペースの目安です」。※6 JIS C 9801-3:2015。

●本チラシに掲載の商品は、日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●本体の扉と側面や天面の色や材質は異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●本チラシのお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、当社相談センターにおたずねください。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱方法

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
(受付時間365日24時間)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

携帯電話・PHSの場合
TEL 0570-077-365(有料)
FAX 0570-088-365(有料)

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
*電話番号をお確かめのうえ、お間違のないようおかけください。

●「三菱冷蔵庫」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/reizouko



表示を正しく
家電公取協会員



この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。

2022年10月作成