

ウルトラファインバブル洗浄 搭載

angle
Select

CLEAN WASH®

クリーンウォッシュ



一般社団法人 ファインバブル産業会 認証商品
ファインバブル技術の利用や効果について、ファインバブル産業会認証基準に適合した商品であることを示します。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」
「FBI A」ロゴは、一般社団法人 ファインバブル産業会の登録商標です。

*ウルトラファインバブルの特性の詳細、計測方法、効果については、温水洗浄便座のホームページ<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/toilet/>に記載しております。

エディオン
オリジナル

貯湯式

東芝温水洗浄便座
SCS-TCU12E4
(N)パステルアイボリー


オープン価格* (工事費別)

*オープン価格の商品は
希望小売価格を定めておりません。

ウルトラファインバブルで便器を洗ってさらにキレイ!

ウルトラファインバブル 便器洗浄

- 流すたび毎回ウルトラファインバブルで便器洗浄。トイレ掃除の手間を軽減^{※1}
- ウルトラファインバブル水でロータンの水垢も抑制^{※2}

おしりをさらにキレイに^{※3}

ウルトラファインバブルでおしり洗浄

- ウルトラファインバブルが入っている温水が毛穴や、皮膚と汚れのすき間に入り込み、汚れを落とすからさらに清潔^{※2}



いつも清潔なノズルで

ウルトラファインバブル ノズル洗浄 (除菌^{※1})

- おしり洗浄・ビデ洗浄前後にウルトラファインバブル水でノズルを自動洗浄。使用後に毎回除菌^{※2}。いつも清潔。

エディオン
オリジナル

お子様にもうれしい洗浄機能

チャイルドモード搭載



- ノズル位置の調節幅が長い
お子様の成長に合わせてノズルの位置を10段階で調整できます。
- メモリー機能
(ノズル位置、水勢、便座温度)付き
2回目以降の使用の際は、チャイルドボタンを押すだけで、お子様のお好みの設定で洗浄できます。

ステンレスノズル



- 傷がつきにくく、ブラシや雑巾で簡単お手入れ!
- お手入れがよりラクに!らくらくノズル掃除

エディオン
オリジナル座るとすぐに自動で脱臭
パワフル脱臭

2012年度
省エネ基準
達成率
135%

年間電気代 約4,190円!
タイマー節電機能を設定しない場合でも
年間電気代 約5,990円!

注:タイマー節電時間を一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出。
電気料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調会(2022年7月改定)。2024年8月現在。

マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するもので、省エネ基準を達成した機種を示します。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[省エネ基準達成率]は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。

温水洗浄便座の貯湯量について

カタログ表示の「貯湯量」は、省エネ法に基づき、貯湯式の温水タンク容量のうち、お湯の量を表しています。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。

※1.当社調べ。[試験方法] 便器の噴水線の上方に疑似便(JIS A4422に記載のもの)を塗布し、乾燥後にウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で便器洗浄を2回行い、疑似便の残存度合いを比較。[試験結果] ウルトラファインバブル水で優位性を確認。(汚れの種類や程度によっては、残る場合があります。)

※2.当社調べ。[試験方法] 鏡面に炭酸カルシウム溶液を噴霧し、乾燥させて固着させた後、ウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で洗浄を行い、炭酸カルシウムの残存度合いを比較。[試験結果] ウルトラファインバブル水で優位性を確認。(ロータンの形状や水道水の硬度によっては水垢が付着する場合があります。)

※3.おしり洗浄について。東芝ライフスタイル株式会社調べ。[試験方法] 人工皮膚に模擬排便を塗布し、ウルトラファインバブルあり、なしの洗浄水で洗浄。毛穴想定内部の模擬排便残存度合いを比較。[試験結果] ウルトラファインバブル搭載機種における同等以上の優位性を確認。

★1 ノズルの除菌効果	試験機関	試験方法	試験結果(実使用での実証結果ではありません)	抗菌の方法	試験番号
除菌部分: ノズルの穴近傍	(株)衛生微生物研究センター東京研究所	ノズル洗浄評価試験	2分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみ菌で実施	流水による洗浄	2024D-BT-03071
★2 ノズルの除菌効果	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	試験番号
除菌部分: ノズルの穴近傍	(株)衛生微生物研究センター東京研究所	ノズル洗浄評価試験	ノズル後洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみ菌で実施	流水による洗浄	2024D-BT-03071
★3 便座の抗菌効果	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	試験番号
	(一財)新潟県環境衛生研究所	フィルム密着法	24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみ菌で実施	抗菌剤を樹脂に練り込み	202200410-001-MBA

●画像・イラストはイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。


タイセツを、カタチに。■

■仕様表


形名	貯湯式 SCS-TCU12E4
電源	AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力	662W(電気温水器:612W 電気便座:50W)
年間消費電力量(2012年度基準) ^{※1}	135kWh/年(193kWh/年)
使用可能給水圧力	0.07~0.75MPa
着座給水知	着座スイッチ式
温水洗浄装置	洗浄水流量 ^{※2} おしり 約0.45~0.75L/分 ビデ 約0.45~0.75L/分 水勢調節 おしり・ビデ各4段階調節 温度調節 ^{※3} 3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター「切」 温水タンク容量 約0.6L
暖房便座装置	安全装置 サーマススイッチ、温度ヒューズ、水位センサー 温度調節 ^{※3} 3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター「切」 安全装置 温度ヒューズ
脱臭装置	脱臭フィルター 触媒脱臭 脱臭風量 約0.13m³/分
節電モード	モード1、モード2(9/8/7/6/5時間タイマー節電)
その他の安全装置	漏電遮断回路内蔵
本体寸法	幅489×奥行543×高さ159mm
本体質量	約4.1kg
電源コード	約1.0m
JANコード	4904530129513

※1.()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2.水圧0.2MPaのとき。※3.使用される環境条件により、変わることがあります。


■本体寸法図(単位:mm)




▶温水洗浄便座を
本体固定プレートに取り付けます



▶止水栓を閉め、分岐金具・
タンク給水ホースを取り付けます



▶止水栓側に本体給水ホースを
取り付けます



※商品に同梱されています。

別売品	●給水ホース 止水栓から製品の給水口やロータンク給水口が離れている場合にお使いください。 ・延長ホース(約1.5m)/SCS-TH115 希望小売価格 4,400円(税込)	●交換用脱臭フィルター(サービスパーツ) 部品コード:02030115 東芝コンシューママーケティング(株)扱い 希望小売価格 2,860円(税込)
	・延長ホース(約2.0m)/SCS-TH120 希望小売価格 4,950円(税込)	

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

！安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 火災の原因となります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース端子がないときは販売店にご相談ください。
- 浴室などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 低温やけどの恐れがありますので、ご使用時間や温度にご注意ください。
- 上水道の水をご使用ください。
- 設置工事は添付の取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

★長年ご使用の温水洗浄便座の点検をぜひ！

愛情点検

このような症状は、ありませんか

- コンセントがガタついている。
- ボタンを押しても動作しないときがある。
- 水漏れする。
- 電源コード、プラグ、本体が異常に熱い。
- 本体に触ると、ビリビリ電気を感ずる。
- そのほか、異常・故障がある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されていることをご確認ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社
リビングソリューション事業部
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル) **0120-1048-76**

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へお客様の個人情報を提供する場合があります。

受付時間 月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00

*当社指定休業日を除く

SL80052