

SHARP

Be Original.



デジタルコードレス電話機 ㊦

JD-GE3CL/CW ホワイト系 オープン価格



清潔仕様の 親機コードレス。



JD-GE3CL 子機1台
*別売子機を2台増設可能。

JD-GE3CW 子機2台
*別売子機を1台増設可能。

エディオンオリジナル機能

01 手に触れる部分を清潔に 抗菌加工

ココがオススメ

手で触れたり飛沫が付きやすい子機やキーに、抗菌加工を施すことで、細菌の増殖を抑えます。



抗菌加工部分

親機のキー
受話子機/付属子機の全体



家族みんなで使っても
清潔であんしんね

SIAA
ISO22196
for KOHKIN

無線系抗菌剤・緑色
親機のキー、及び受話子機/
子機のキーとケース（液晶部分除く）
JPO122036A0003S

- SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- 試験機関名：一般財団法人ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JIS Z 2801 に基づく
- 試験結果：無加工と比較して 99%以上の抗菌効果

02 聞こえやすい 大きな着信音(親機)

ブルルルルル
ブルルルルル



となりの部屋にいても
よく聞こえるわ

はいはい
いまます。

03 ボタンが光って 不在着信お知らせ



ただいま...あ!
電話が
あったのね!


本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ワンタッチで迷惑電話を撃退
迷惑ストップボタン




着信中や通話中でもボタンを押すだけでメッセージを流して電話を切ります。



この電話はお受け
することが
できません

相手を確認してから通話
お名前確認ボタン



着信中に押すとメッセージを流して相手の名前を確認。通話内容も録音されます。



恐れ入りますが
お名前を
おっしゃって
ください

ワンタッチで受話音量を大きく
音量大ボタン

音量大



音量大



■主な機能

	親機	受話子機・子機		親機	受話子機・子機
液晶表示(バックライト付)	3型※1カナ1行	1.4型カナ2行	防犯機能	お名前確認ボタン	●
音量大ボタン	●※2	●		あんしん相談ボタン	●
大音量フラッシュ着信	—	—		通話録音※6	●
着信(呼出)音量切替	5段階・切	5段階・切	コトレス機能	迷惑ストップボタン	●
受話音量切替	10段階	10段階		内線通話/保留/転送※7	●/●
送話音量切替	3段階	3段階	留守機能	双方向子機間通話	●(子機・受話子機間も可)
スピーカーホン	—	●		連続通話/連続待受	約8時間/約200時間
オンフックダイヤル	—	●	充電時間	約10時間	
電話帳機能	カナ100人×1番号	カナ100人×1番号	留守録音時間/録音件数※8	約10分/50件	
ワンタッチダイヤル	—	●(2件)	自作応答メッセージ	●(1種類)	
停電時通話	—	—	外線リモート※9	●	
不在着信お知らせ	●	—			
壁掛け対応	—	—			
キーロック機能	—	●			
ドアホン対応	—	—			
着信鳴り分け	●	●			
着信記録	●(20件)	●(20件)			
非通知お断り※4※5	—	●			
特定番号お断り※5	—	●(100件)			
0120-0800お断り※5	—	●			

■仕様

	親機	受話子機・子機
外形寸法(約mm) 幅×奥行×高さ	170×174×81 (受話子機含む)	49×26×165 (充電器 79×70×101)
質量 (子機は充電器含む)	約477g (ACアダプター含まず)	約127g (充電器 約114g (ACアダプター部含む))
消費電力	待機時:約0.9W※10 最大:約2.5W	待機時:約0.4W※10 急速充電時:約0.7W

■増設子機

JD-KE110(ホワイト系) 希望小売価格 17,600円(税込)

■別売品・消耗品

コードレス子機用充電電池 JD-M003 オープン価格

※1 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 ※2 親機の操作で受話子機の受話音量が大きくなります。 ※3 ナンバーディスプレイ/キャッチホンディスプレイの各サービスのご利用はNTT東日本・NTT西日本へのお申し込みが必要です。なお、工事費および各サービスに対する月額使用料がそれぞれ異なります。ナンバーディスプレイ契約が必要です。 ※4 お断りを設定した場合、番号を通知してかけ直してもらった場合は第三者が故意に傍受するケースも考えられます。この点をご理解の上でご利用ください。 ※5 留守録音は自動で録音されます。1件あたりの録音時間は1分まで、すべての録音時間を合わせて約10分間、または50件までです(留守録音を含む)。 ※6 親機との内線通話/転送はできません。 ※7 留守録音と通話録音は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します。留守録音の1件あたりの最大録音時間は3分です。 ※8 外出先から留守録音内容を聞くことができます。 ※9 バックライト消灯時。親機または充電器に受話子機・子機をのせた状態で測定。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●本製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●接続可能なモジュラーコンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。ホームテレホン(4芯・6芯式)のモジュラーコンセントへの直結使用はできません。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●コードレス子機を使っている場合は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも考えられます。この点をご理解の上でご利用ください。●当社は電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後5年間保有しています。●抗菌加工部位に汚れが付着すると、抗菌効果が十分得られないことがあります。 ●電波に関するご注意 ●本機は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1.万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。2.その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。 ●カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。●液晶画面はハメコミ合成です。●ナンバーディスプレイはNTT東日本・NTT西日本の登録商標です。●その他、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●デジタルコードレス電話機(親機・子機とも)は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ●本カタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス

COCORO MEMBERS

今すぐご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<http://www.sharp.co.jp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル

0120-663-700 (受付時間) (年末年始を除く)

○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時

○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

シャープ株式会社

本社

〒590-8522大阪府堺市堺区匠町1番地

<http://www.sharp.co.jp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2023年3月現在のものです。

[JDGE3A1] H.30



●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

